

Garant**Věžířovitý brusný kotouč long life ZA kónický, Ø 125 mm, Zrnitost: 120**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	565265 120
GTIN	4062406162443
Třída artiklu	51M

Popis

Provedení:

- **Premium zirkonový korund (ZA) pro maximální brusný výkon.**
 - **Robustní směšová tkanina z bavlny a polyesteru pro ideální opotřebení a stabilitu v použití na hranách.**
 - **Stabilní talíř ze skelné tkaniny pro optimální přitlačný tlak.**
 - **Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.**
 - **Nejlepší výsledky na slabých i výkonných úhlových bruskách.**
- long life** - Velice husté uspořádání lamel pro **maximální životnost.**

Použití:

Univerzální broušení, rovinné broušení, ubírání a obrábění hran.

Technický popis

Ø kotouče	125 mm
Popis tvaru	šikmé
Zrnitost	120
Ø otvoru	22,23 mm

Brusivo	Zirkonkorund (ZA)
Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		