

**Garant****Vějířovitý brusný kotouč speed ZA plochý, Ø 125 mm, Zrnitost: 80****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	565275 80
GTIN	4062406162511
Třída artiklu	51M

**Popis****Provedení:**

- **Premium zirkonový korund (ZA) pro maximální brusný výkon.**
- **Robustní směšová tkanina z bavlny a polyesteru pro ideální opotřebení a stabilitu v použití na hranách.**
- **Stabilní talíř ze skelné tkaniny pro optimální přitlačný tlak.**
- **Vhodné univerzálně pro ocel a INOX.**
- **Nejlepší výsledky na slabých i výkonných úhlových bruskách.**

**speed** - Ploché uspořádání lamel pro **vysoký objem obrábění** a dlouhou životnost.

**Použití:**

Přesné srážení hran, obrábění hran a rovinné broušení.

**Technický popis**

Ø otvoru	22,23 mm
Zrnitost	80
Popis tvaru	Plochý
Ø kotouče	125 mm

Brusivo	Zirkonkorund (ZA)
Zkratka brusiva	ZA
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribut názvu produktu	Ø 125 mm
Optimalizováno pro materiál	INOX
Optimalizováno pro materiál	ocel
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Vějířovitý brusný kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	omezené použití		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		