



## Hrubovací brusný kotouč Silver, Ø kotouč×šířka kotouče: 178X7mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	560453 178X7
GTIN	4054596444041
Třída artiklu	53M

### Popis

#### Provedení:

Hrubovací brusný kotouč **Silver** s podílem **precizně tvarovaného keramického zrna** pro vysoký obrušovací výkon a solidní životnost. Pro **INOX a ocel**.

#### Použití:

Vhodný pro úběrové broušení a těžké dělicí práce.

#### Specifikace:

**A36P-BF.**

### Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	178 mm
Šířka kotouče	7 mm
Řada	SILVER
Zkratka brusiva	Keramika
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Doporučený úhel nastavení	20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Optimalizováno pro materiál	INOX
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brusny kotouč

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
suché	vhodný		