

3M**Hrubovací brusný kotouč Silver, Ø kotouč×šířka kotouče: 125X7mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	560453 125X7
GTIN	4054596443884
Třída artiklu	53M

Popis**Provedení:**

Hrubovací brusný kotouč **Silver** s podílem **precizně tvarovaného keramického zrna** pro vysoký obrusovací výkon a solidní životnost. Pro **INOX a ocel**.

Použití:

Vhodný pro úběrové broušení a těžké dělicí práce.

Specifikace:

A36P-BF.

Technický popis

Ø otvoru	22,23 mm
Šířka kotouče	7 mm
Ø kotouče	125 mm
Řada	SILVER
Zkratka brusiva	Keramika
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %

Doporučený úhel nastavení	20-30 stupeň
Optimalizováno pro materiál	Ocel
Optimalizováno pro materiál	INOX
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Hrubovací brusny kotouč

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
suché	vhodný		