

**3M****Dělicí kotouč Silver, Ø kotouče: 115mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	563325 115
GTIN	5902658109317
Třída artiklu	53M

**Popis****Provedení:**

Dělicí kotouč Silver s vysokým řezným výkonem a s dlouhou životností. Směs zrn s **precizně tvarovaným keramickým zrnem.**

**Použití:**

Pro rychlé záběry bez otřepů s minimální tepelnou zátěží.

**Specifikace:**

**A36R-BF.**

**Technický popis**

Ø otvoru	22,23 mm
Ø kotouče	115 mm
Popis tvaru	rovný
Šířka kotouče	1 mm
Řada	SILVER
Pro tloušťky materiálů	3 - 5 mm

Zkratka brusiva	Keramické
Podíl železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Doporučený úhel nastavení	90 stupeň
Optimalizováno pro materiál	ocel
Optimalizováno pro materiál	INOX
Pohonný agregát	Úhlové brusky
Maximální obvodová rychlost	80 m/s
Druh produktu	Dělicí kotouč

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Al Mg	omezené použití		
Ocel < 900 N/mm	vhodný		
Ocel < 1400 N/mm	vhodný		
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	omezené použití		
CuZn	omezené použití		
Plasty, GFK	omezené použití		
suché	vhodný		