

**Garant****Přepavní vozík s kolečky z PU, Užitečná šířka v mm / model: 627/B****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 970011 627/B  |
| GTIN           | 4062406163150 |
| Třída artiklu  | 91L           |

**Popis****POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Stabilní podvozek se 2 pevnými a 2 říditelnými kolečky (s aretací) uloženými na kuličkových ložiskách (Ø 160 mm). Madla jsou tvarově sešroubovaná s podvozkem a posuvnou rukojetí. Boční stěny děrované v rastru 25 mm, pro vestavbu nosné lišty a nosiče náradí.

**Rozsah dodávky:**

Přepavní vozík se 2 bočními stěnami, s rukojetí a PU kolečky.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, boční stěny antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Vhodné nosné lišty pro nosič náradí GARANT Tool-UNIT najdete pod č. 970110, GARANT Tool-UNIT pod č. 971000. Vhodné nosiče náradí pod č. 970125 resp. č. 970130.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 925 mm

Šířka půdorysné plochy: 675 mm

Hloubka půdorysné plochy: 1100 mm

Užitná šířka: 627 mm

Počet nosných lišt (1 úroveň): 4

Počet nosičů náradí (1 úroveň): 7

**Technický popis**

|                                    |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Hloubka                            | 1100 mm                                                           |
| Počet pevných koleček bez brzdy    | 2                                                                 |
| Počet nosičů nářadí (1 úroveň)     | 7                                                                 |
| Model                              | B                                                                 |
| Užitná šířka                       | 627 mm                                                            |
| Maximální nosnost                  | 400 kg                                                            |
| Materiál kolečka                   | PU                                                                |
| Šířka                              | 675 mm                                                            |
| Počet nosných lišt (1 úroveň)      | 4                                                                 |
| Ø koleček                          | 160 mm                                                            |
| Výška                              | 925 mm                                                            |
| Šířka půdorysné plochy             | 675 mm                                                            |
| Počet říditelných koleček s brzdou | 2                                                                 |
| Hloubka půdorysné plochy           | 1100 mm                                                           |
| Tloušťka materiálu                 | 1,2 mm                                                            |
| Volba barev                        | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu                      | CNC transportní vozík                                             |

## Příslušenství

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| Odkládací plocha s víkem pro systémový přepravní vozík<br>Šířka 627 mm | 970175 627 |
| Odkládací plocha pro systémový přepravní vozík Šířka 627<br>mm         | 970170 627 |