

**Garant****Přepavní vozík s celogumovými kolečky, Užitečná šířka v mm / model: 627/B****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	970016 627/B
GTIN	4062406163181
Třída artiklu	91L

**Popis****Provedení:**

Stabilní podvozek se 2 pevnými a 2 řiditelnými kolečky (s aretací) uloženými na kuličkových ložiskách (Ø 160 mm). Madla jsou tvarově sešroubovaná s podvozkem a posuvnou rukojetí. Boční stěny děrované v rastru 25 mm, pro vestavbu nosné lišty a nosiče náradí.

**Rozsah dodávky:**

Přepavní vozík se 2 bočními stěnami, s rukojetí a kolečky z plné gumy.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, boční stěny antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Vhodné nosné lišty pro nosič náradí GARANT Tool-UNIT najdete pod č. 970110, GARANT Tool-UNIT pod č. 971000. Vhodné nosiče náradí pod č. 970125 resp. č. 970130.

**Technický popis**

Počet pevných koleček bez brzdy	2
Hloubka	1100 mm
Počet nosičů náradí (1 úroveň)	7
Ø koleček	160 mm

Šířka	675 mm
Užitná šířka	627 mm
Maximální nosnost	400 kg
Hloubka půdorysné plochy	1100 mm
Výška	925 mm
Materiál kolečka	celogumové
Šířka půdorysné plochy	675 mm
Počet nosných lišt (1 úroveň)	4
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	CNC transportní vozík

## Příslušenství

Odkládací plocha s víkem pro systémový přepravní vozík  
Šířka 627 mm

970175 627

Odkládací plocha pro systémový přepravní vozík Šířka 627  
mm

970170 627