

Garant**Dělicí příčka (2 sloupky a 3 děrované stěny) jednostranná, Šířka: 1000mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	955430 1000
GTIN	4062406163273
Třída artiklu	91P

Popis**Provedení:**

Sloupky (ocelová trubka 60×40×2 mm) s vyvážením rovin a **závěsnými drážkami** na **přední a zadní straně** k uchycení polic atd. Závítová pouzdra na vnitřní straně sloupků k montáži (montáž přišroubováním) děrovaných stěn č. 928070; 928071.

Děrované stěny z ocelového plechu □ 9×9 mm v 37 mm rastru pro uchycení příslušenství k děrovaným stěnám a háky a držáky Easyfix.

Použití:

Jako příčky, paravány a k přehlednému a flexibilnímu uskladnění nástrojů.

Lakování:

Děrované stěny světle šedá RAL 7035, sloupky antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Hmotnost	32 kg
Šířka	1000 mm
Maximální zatížení pole	200 kg
Výška	2125 mm

Provedení děrované stěny	jednostranná
Hloubka	660 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	stojan z děrované stěny