


Garant

**Dělicí příčka jako nástavba (1 sloupek a 3 děrované stěny) jednostranná,
Šířka: 1500mm**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	955431 1500
GTIN	4062406163303
Třída artiklu	91P

Popis

Provedení:

Sloupky (ocelová trubka 60×40×2 mm) s vyvážením rovin a **závěsnými drážkami** na **přední a zadní straně** k uchycení polic atd. Závítová pouzdra na vnitřní straně sloupků k montáži (montáž přišroubováním) děrovaných stěn č. 928070; 928071.

Děrované stěny z ocelového plechu □ 9x9 mm v 37 mm rastru pro uchycení příslušenství k děrovaným stěnám a háky a držáky GARANT easyFix.

Použití:

Jako příčky, paravány a k přehlednému a flexibilnímu uskladnění nástrojů.

Lakování:

Děrované stěny světle šedá RAL 7035, sloupky antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

Technický popis

Provedení děrované stěny	jednostranná
Hmotnost	34 kg
Hloubka	660 mm

Technický list

Výška	2125 mm
Šířka	1500 mm
Maximální zatížení pole	200 kg
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Hoffmann rastr děrovaných stěn	9×9 mm
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	stojan z děrované stěny