

KÄRCHER**Vysavač na mokré a suché vysávání, Označení výrobce: NT55T2ME****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	078521 NT55T2ME
GTIN	4039784538092
Třída artiklu	07C

Popis**Provedení:**

Výkonný univerzální **vysavač za mokra i za sucha** s vysokým sacím výkonem, kompaktní konstrukcí, uložení hadice a držáku příslušenství na přístroji. **Automatické vypínání** při dosažení maximální náplně nádoby.

- **Skládaný filtr umožňuje mokré a suché sání bez vyjmutí filtru.**
- **Automatický systém čištění filtru Tact umožňuje práci bez přerušení při nízkých nákladech na údržbu a dlouhé životnosti filtru.**
- **Pomocí centrálního otočného vypínače lze programy vysávání pohodlně přepínat.**
- **Průmyslový vysavač špičkové třídy se 2 bezúdržbovými sacími turbínami a nově vyvinutým, automatickým systémem čištění filtru Tact² pro plynulou práci bez přerušování.**
- **Skvěle se hodí i na odstraňování velkého množství jemného prachu až po hrubou špínu a tekutiny.**
- **Pro vyprázdnění se dá nádržka z ušlechtilé oceli zcela vyjmout z podvozku a můžete ji oddělenou odnést na místo na likvidaci odpadu.**
- **Antistatický systém (uzemnění až po připojení sací hadice) a třída ochrany I.**
- **Robustní nádoba 55 l s nárazníky a kovovými říditelnými kolečky.**

Rozsah dodávky:

Včetně sací hadice s kolenem, kovové sací trubice 2x0,5 m, trysky na podlahu, štěrbinové trysky, plochého skládaného nebo papírového filtru.

Upozornění:

Pro oleje a olejnatá média používejte průmyslový vysavač č. 078522.

Technický popis

Způsobilost pro jemný prach	ano
Objemový proud vzduchu	2×74 l/s
Pracovní hluk	73 dB(A)
Označení výrobce	NT 55/2 Tact ² Me I
Příkon	2760 W
Čištění filtru	Automatické čištění filtru Tact ²
Délka kabelu	10 m
Antistatický systém	ano
Délka	710 mm
Hmotnost	45 kg
Třída prašnosti – vysavač	L
Šířka	570 mm
Počet turbín	2
Vakuum	254 mbar
Jmenovitý rozměr přípojky	40 mm
Výška	1070 mm
Objem nádoby	55 l
Délka sací hadice	4 m
Filtrační systém	Plochý skládaný filtr
Zvláštní znaky	Nádoba z ušlechtilé oceli, antistatická, třída ochrany I
Zdroj energie	Síťový provoz
Druh produktu	Vysavač na mokré a suché vysávání

Příslušenství

Štěrbínová tryska úzká, 13 mm Jmenovitý rozměr přípojky
DN40

078528 DN40

Gumová zkosená trubková tryska Jmenovitý rozměr
přípojky DN40

078527 DN40