

Garant GRIDLINE

CNC pracovní stůl s korpusem skříně 24G + 30G, Délka desky: 2000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	970615 2000
GTIN	4062406163389
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Skříň zásuvek ve velikosti 24G a 30G s centrálním zamykáním zámek s cylindrickou vložkou. **Zásuvky se 100% výsuvem** s vysouvací mechanikou. S bambusovou pracovní deskou.

Nosnost zásuvek skřínky 24G: 75 kg.

Nosnost zásuvek korpusu skříně 30G: 200 kg.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Ke skladování nástrojů potřebujete zásuvkovou vložku č. 970705.

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Hmotnost	270 kg
Šířka zásuvkové skřínky vpravo	750 mm
Šířka zásuvkové skřínky vlevo	600 mm
Výška	850 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Užitná hloubka zásuvek	600 mm

Výška zásuvkové skříňky	800 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Hloubka zásuvkové skříňky	700 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	1000 kg
Pracovní deska délka	2000 mm
Užitná šířka zásuvek (skříňka vpravo)	650 mm
Užitná šířka zásuvek (skříňka vlevo)	500 mm
Užitná šířka zásuvek v G (plášť vlevo)	20
Užitná šířka zásuvek v G (plášť vpravo)	26
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	CNC pracovní stůl

Příslušenství

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931168 75
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931168 100
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931043 125
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931168 300

Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 75 mm	931043 75
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 250 mm	931043 250
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	931043 50
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou,200 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931168 125
Zásuvka,75 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931043 100
Tloušťka pracovní desky 50 mmz křížem klíženého bambusu Délka desky 2000 mm	926001 2000
Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami200 kg Výška v mm / počet zásuvek 800/5	931115 800/5
Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami75 kg Výška v mm / počet zásuvek 800/6	931005 800/6