

Garant GRIDLINE

CNC pracovní stůl s korpusem skříně 30G, 26×24G, Délka desky: 1500mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	970605 1500
GTIN	4062406163372
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Pracovní stůl se stabilní ocelovou konstrukcí. Podnože se šířkou 50 mm s příčnou výztuhou. Nohy s plastovými kluzáky šetrnými k podlaze. S 1 páry rohových plechů pro vyztužení. Skříň zásuvek 30G s centrálním zamykáním zámek s cylindrickou vložkou. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností **200 kg**. S bambusovou pracovní deskou.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, zásuvky antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Ke skladování nástrojů potřebujete zásuvkovou vložku č. 970705.

Z důvodů nižších přepravních nákladů se dodávka skládá z jednotlivých částí. Dodávka bez montáže.

Technický popis

Pracovní deska délka	1500 mm
Šířka podstavce	50 mm
Šířka zásuvkové skřínky	750 mm
Výška	850 mm
Pracovní deska hloubka	750 mm
Užitná hloubka zásuvek	600 mm

Hloubka zásuvkové skříňky	700 mm
Pracovní deska tloušťka	50 mm
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Výška zásuvkové skříňky	800 mm
Hmotnost	175 kg
Počet zásuvek	5
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	1000 kg
Užitná šířka zásuvky v G	26
Tloušťka materiálu	1 mm
Výška pracovního stolu	850 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Tloušťka desky	50 mm
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut názvu produktu	26x24G
Druh produktu	CNC pracovní stůl

Příslušenství

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 125 mm	931168 125
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931168 300
	931168 75

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška
čela zásuvky 75 mm

Zásuvka s otevíráním zásuvky jednou rukou, 200 kg Výška
čela zásuvky 100 mm

931168 100

Rohový plech Typ 1

927122 1

Skříň na nářadí kompletní se zásuvkami 200 kg Výška v
mm / počet zásuvek 800/5

931115 800/5

Stolové podnože Výška 800 mm

927000 800

Tloušťka pracovní desky 50 mm z křížem klíženého
bambusu Délka desky 1500 mm

926001 1500