

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí CNC, kompletní se zásuvkami, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1025/3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	970785 1025/3
GTIN	4062406163587
Třída artiklu	9GK

Popis

Provedení:

Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Skříň s cylindrickým zámekem centrálně zamykatelná. S 3stranným zaobleným okrajem a **rýhovanou gumovou rohoží. 100% Plně výsuvná zásuvka s vysouvací mechanikou. Zásuvky s perforováním** pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Zásuvka **50 mm s nosností 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosností 200 kg**.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Pro skladování nářadí potřebujete zásuvkovou vložku č. 970705.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Užitná plocha zásuvek v G: 26×24

Šířka: 750 mm

Hloubka: 700 mm

Užitná výška: 900 mm

Užitná šířka zásuvky: 650 mm

Užitná hloubka zásuvky: 600 mm

Užitná šířka zásuvky v G: 26

Technický popis

Hmotnost	144 kg
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Užitná hloubka zásuvky	600 mm
Užitná šířka zásuvky	650 mm
Užitná výška	900 mm
Užitná hloubka zásuvky v G	24
Šířka	750 mm
Užitná šířka zásuvky v G	26
Hloubka	700 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Zásuvky/výsuvné dno nosnost	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky užitná šířka × užitná hloubka v G	26×24G
Druh produktu	CNC skříň na nářadí se zásuvkami

Příslušenství

Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931165 300
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21