

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí CNC, kompletní se zásuvkami, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1025/4**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	970785 1025/4
GTIN	4062406163594
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Skříň s cylindrickým zámek centrálně zamykatelná. S 3stranným zaobleným okrajem a **rýhovanou gumovou rohoží. 100% Plně výsuvná zásuvka s vysouvací mechanikou. Zásuvky s perforováním** pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Zásuvka **50 mm s nosností 75 kg**. Zásuvka **od 75 mm s nosností 200 kg**.

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Pro skladování nářadí potřebujete zásuvkovou vložku č. 970705.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Užitná plocha zásuvek v G: 26×24

Šířka: 750 mm

Hloubka: 700 mm

Užitná výška: 900 mm

Užitná šířka zásuvky: 650 mm

Užitná hloubka zásuvky: 600 mm

Užitná šířka zásuvky v G: 26

Technický popis

Užitná šířka zásuvky	650 mm
Užitná výška	900 mm
Užitná hloubka zásuvky	600 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Užitná šířka zásuvky v G	26
Hloubka	700 mm
Šířka	750 mm
Užitná hloubka zásuvky v G	24
Hmotnost	125 kg
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Zásuvky/výsuvné dno nosnost	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky užitná šířka × užitná hloubka v G	26×24G
Druh produktu	CNC skříň na nářadí se zásuvkami

Příslušenství

Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 100 mm	931165 100
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931165 200
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931165 300
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21