

Garant GRIDLINE

CNC skříň přístavná se zásuvkami, 26×20G, Výška v mm / typ: 1025/4**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	970755 1025/4
GTIN	4062406163563
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Přístavná skříň na nářadí 60×28G, se zásuvkami 26×20G. **S posuvnými dvířky**, s centrálním zamykáním na rukojeti s cylindrickým zámkem, ze 3 stran zvýšený okraj a **podložka z rýhované gumy**. **Výrobek není opatřen zajištěním proti vytažení všech zásuvek současně.** Zásuvky a výsuvné police mohou být instalovány v obou polovinách skříně, bez středové přepážky. 100% Plně výsuvná zásuvka s vysouvací mechanikou. Nosnost zásuvek a výsuvných polic **200 kg**. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm.

Osazení:

Počet zásuvek (č. 930635 vel. 75): 2

Počet výsuvných polic (č. 930656 vel. 75): 2

Lakování:

Korpus, výsuvné police a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, dvířka a čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**. **Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Pro skladování nářadí potřebujete zásuvkovou vložku č. 970708.

Technický popis

Užitná šířka zásuvek	650 mm
Šířka	1500 mm

Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Výška	1025 mm
Hmotnost	175 kg
Užitná výška	900 mm
Hloubka	700 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×20
Užitná šířka zásuvky v G	26
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×20G
Druh produktu	CNC skříň pro strojní vybavení

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ HU12	914226 HU12
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 75 mm	930635 75
Výsuvné dno 200 kg Vestavná výška 75 mm	930656 75
Skříň přístavná s posuvnými dvířky se zvýšenou hranou Výška 1025 mm	932130 1025