

Garant GRIDLINE

Skříň na nářadí CNC, kompletní se zásuvkami, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 1275/5**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	970785 1275/5
GTIN	4062406163600
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Skříň s cylindrickým zámkem centrálně zamykatelná. S 3stranným zaobleným okrajem a **rýhovanou gumovou rohoží.**

Zásuvky se 100% plným výsuvem s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek.

Zásuvka **50 mm s nosností 75 kg.** Zásuvka **od 75 mm s nosností 200 kg.** Zásuvka **50 mm s nosností 75 kg.** Zásuvka **od 75 mm s nosností 200 kg.**

Lakování:

Korpus a korpus zásuvek světle šedá RAL 7035, čela zásuvek antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak. Korpus zásuvek nelze konfigurovat, vždy světle šedá RAL 7035.**

Upozornění:

Pro skladování nářadí potřebujete zásuvkovou vložku č. 970705.

Technický popis

Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Šířka	750 mm

Užitná hloubka zásuvek v G	24
Užitná šířka zásuvky v G	26
Užitná výška	1150 mm
Hloubka	700 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Hmotnost	150 kg
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	200 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Užitná šířka × užitná hloubka zásuvek v G	26×24G
Druh produktu	CNC skříň na nástroje

Příslušenství

Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 200 mm	931165 200
Zásuvka, 200 kg Výška čela zásuvky 300 mm	931165 300
Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 50 mm	931163 50
Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
Korpus skříně na nářadí pro zásuvky Výška 1250 mm	931155 1250
Krycí deska z ocelového plechu se zaobleným okrajem na 3 stranách Rozměr v G 30X28	951970 30X28
Odkládací rohož z rýhované gumy Rozměr v G 30X28	951975 30X28