

Garant GRIDLINE

## CNC skříň s upínači nástrojů kompletní, s celoplechovými křídlovými dveřmi, Pro nástrojové držáky: VDI20



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	971301 VDI20
GTIN	4062406163679
Třída artiklu	9GI

### Popis

#### POZNÁMKA: Možnost volby barvy

#### Provedení:

Osazená skříň v 40×20G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem. **Nivelační podstavec** se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Maximální **celková nosnost** pro **pár závěsných lišt 200 kg**, pro **příčný nosník 150 kg**.

#### Rozsah dodávky:

Skříň včetně závěsných lišt č. 971525 vel. 20 a příčného nosníku s úchyty nástrojů č. 971570.

#### Lakování:

Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

#### Upozornění:

Police a příslušenství ke skříňkám GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 500 mm

Šířka v G: 40  
Hloubka v G: 20  
Závěsné lišty: 9 paar

## Technický popis

Hloubka	500 mm
Výška	2000 mm
Počet uložení nástrojů	261
Hmotnost	146 kg
Osová vzdálenost A	55 mm
Šířka	1000 mm
Hloubka v G	20
Šířka v G	40
Závěsné lišty	9 paar
Počet příčných nosníků	9
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Druh produktu	CNC skříň

## Příslušenství

Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku skříně v G 20

971525 20

Plastová vložka Typ VDI20	947390 VDI20
Příčný nosník s upínači nástrojů pro šířku skříní / oddílů 40G Pro nástrojové držáky VDI20	971570 VDI20
Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine s křídlovými dvířky pro výšku skříně 2000 mm	940501 2000
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11