

Garant GRIDLINE

## CNC skříň s upínači nástrojů kompletní, s křídlovými dveřmi s průzorem, Pro nástrojové držáky: C4



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	971303 C4
GTIN	4062406163969
Třída artiklu	9GI

### Popis

#### POZNÁMKA: Možnost volby barvy

#### Provedení:

Osazená skříň v 40×20G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Maximální **celková nosnost** pro **pár závěsných lišt 200 kg**, pro **příčný nosník 150 kg**.

#### Rozsah dodávky:

Skříň včetně závěsných lišt č. 971525 vel. 20 a příčného nosníku s úchyty nástrojů č. 971570.

#### Lakování:

Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

#### Upozornění:

Police a příslušenství ke skříňkám GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 500 mm

Šířka v G: 40  
 Hloubka v G: 20  
 Závěsné lišty: 9 paar

## Technický popis

Osová vzdálenost A	97 mm
Hmotnost	146 kg
Šířka	1000 mm
Výška	2000 mm
Počet uložení nástrojů	81
Hloubka	500 mm
Hloubka v G	20
Šířka v G	40
Závěsné lišty	9 paar
Počet příčných nosníků	9
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Druh produktu	CNC skříň

## Příslušenství

Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku skříně v G 20

971525 20

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine s křídlovými dvířky pro výšku skříně 2000 mm	940501 2000
Plastová vložka Typ C4	947390 C4
Příčný nosník s upínači nástrojů pro šířku skříní / oddílů 40G Pro nástrojové držáky C4	971570 C4
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11