

Garant GRIDLINE

**CNC skříň s upínači nástrojů kompletní, s křídlovými dveřmi s průzorem, Pro nástrojové držáky: HSK50****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 971303 HSK50  |
| GTIN           | 4062406164010 |
| Třída artiklu  | 9GI           |

**Popis****POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Osazená skříň v 40×20G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Maximální **celková nosnost** pro **pár závěsných lišt 200 kg**, pro **příčný nosník 150 kg**.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně závěsných lišt č. 971525 vel. 20 a příčného nosníku s úchyty nástrojů č. 971570.

**Lakování:**

Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříňkám GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 500 mm

Šířka v G: 40  
Hloubka v G: 20  
Závěsné lišty: 9 paar

## Technický popis

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Osová vzdálenost A            | 71 mm   |
| Výška                         | 2000 mm   |
| Hmotnost                      | 146 kg  |
| Hloubka                       | 500 mm  |
| Počet uložení nástrojů        | 189   |
| Šířka                         | 1000 mm   |
| Šířka v G                     | 40  |
| Hloubka v G                   | 20  |
| Závěsné lišty                 | 9 paar  |
| Počet příčných nosníků        | 9   |
| Tloušťka materiálu            | 0,9 mm  |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 1000 kg   |
| Úhel otevření dveří           | 250 stupeň  |
| Výškové nastavení v rastru    | 25 mm   |
| Cylindrický zámek             | Modulární nástrčná vložka   |
| Volba barev                   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Konstrukce skříně             | Základní skříň  |
| Čelní strana skříně           | Křídlová dvířka s průzorem  |
| Druh produktu                 | CNC skříň   |

## Příslušenství

Příčný nosník s upínači nástrojů pro šířku skříní / oddílů  
40G Pro nástrojové držáky HSK50

971570 HSK50

|   |              |
|---|--------------|
| Plastová vložka Typ HSK50   | 947390 HSK50 |
| Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine s křídlovými dvířky pro výšku skříně 2000 mm | 940501 2000  |
| Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11   | 914226 GP11  |
| Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku skříně v G 20                 | 971525 20    |