

Garant GRIDLINE

### CNC skříň s upínači nástrojů kompletní, s roletami, Pro nástrojové držáky: HSK63



#### Údaje o objednávce

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 971309 HSK63  |
| GTIN           | 4062406164379 |
| Třída artiklu  | 9GI           |

#### Popis

##### Provedení:

Osazená skříň v 40×20G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti na posouvání z materiálu 2K Haptoprene, uzamykatelné s cylindrickým zámkem. **Nivelační podstavec** se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Maximální **celková nosnost** pro **pár závěsných lišt 200 kg**, pro **příčný nosník 150 kg**.

**Rolety z eloxovaných hliníkových profilů, nelze barevně konfigurovat.**

##### Rozsah dodávky:

Skříň včetně závěsných lišt č. 971525 vel. 20 a příčného nosníku s úchyty nástrojů č. 971570.

##### Lakování:

Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

##### Upozornění:

Police a příslušenství ke skříňkám GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

#### Technický popis

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Počet uložení nástrojů | 117 |
|------------------------|-----|

## Technický list

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Hmotnost                      | 146 kg                                                         |
| Hloubka v G                   | 20                                                             |
| Šířka                         | 1000 mm                                                        |
| Hloubka                       | 500 mm                                                         |
| Šířka v G                     | 40                                                             |
| Osová vzdálenost A            | 78 mm                                                          |
| Výška                         | 2000 mm                                                        |
| Závěsné lišty                 | 9 paar                                                         |
| Počet příčných nosníků        | 9                                                              |
| Tloušťka materiálu            | 0,9 mm                                                         |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 1000 kg                                                        |
| Výškové nastavení v rastru    | 25 mm                                                          |
| Cylindrický zámek             | Modulární nástrčná vložka                                      |
| Volba barev                   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Čelní strana skříně           | Rolety                                                         |
| Druh produktu                 | CNC skříň                                                      |

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/971309-HSK63>