

Garant GRIDLINE

CNC skříň s upínači nástrojů kompletní, s roletami, Pro nástrojové držáky: SK50



Údaje o objednávce

Artikové číslo	971309 SK50
GTIN	4062406164072
Třída artiklu	9GI

Popis

Provedení:

Osazená skříň v 40×20G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti na posouvání z materiálu 2K Haptoprene, uzamykatelné s cylindrickým zámkem. **Nivelační podstavec** se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Maximální **celková nosnost** pro **pár závěsných lišt 200 kg**, pro **příčný nosník 150 kg**.

Rolety z eloxovaných hliníkových profilů, nelze barevně konfigurovat.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně závěsných lišt č. 971525 vel. 20 a příčného nosníku s úchyty nástrojů č. 971570.

Lakování:

Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříňkám GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Výška	2000 mm
-------	---------

Technický list

Hmotnost	146 kg
Šířka v G	40
Hloubka	500 mm
Osová vzdálenost A	141 mm
Šířka	1000 mm
Hloubka v G	20
Počet uložení nástrojů	54
Závěsné lišty	9 paar
Počet příčných nosníků	9
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Čelní strana skříně	Rolety
Druh produktu	CNC skříň

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/971309-SK50>