

Garant GRIDLINE

CNC skříň s upínači nástrojů kompletní, s roletami, Pro nástrojové držáky: VDI30



Údaje o objednávce

Artikové číslo	971309 VDI30
GTIN	4062406164096
Třída artiklu	9GI

Popis

Provedení:

Osazená skříň v 40×20G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně vyztužené a uzamykatelné díky rukojeti na posouvání z materiálu 2K Haptoprene, uzamykatelné s cylindrickým zámkem. **Nivelační podstavec** se 4 individuálně nastavitelnými nohami pro vyrovnání nerovností podkladu. Maximální **celková nosnost** pro **pár závěsných lišt 200 kg**, pro **příčný nosník 150 kg**.

Rolety z eloxovaných hliníkových profilů, nelze barevně konfigurovat.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně závěsných lišt č. 971525 vel. 20 a příčného nosníku s úchyty nástrojů č. 971570.

Lakování:

Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříňkám GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Technický popis

Hloubka	500 mm
---------	--------

Technický list

Počet uložení nástrojů	171
Hloubka v G	20
Výška	2000 mm
Šířka v G	40
Hmotnost	146 kg
Šířka	1000 mm
Osová vzdálenost A	71 mm
Počet příčných nosníků	9
Závěsné lišty	9 paar
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Čelní strana skříně	Rolety
Druh produktu	CNC skříň

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/971309-VDI30>