

Garant GRIDLINE

CNC skříň s upínači nástrojů kompletní, s roletami, Pro nástrojové držáky: SK30



Údaje o objednávce

Artikové číslo	971309 SK30
GTIN	4062406164058
Třída artiklu	9GI

Popis

POZNÁMKA: Možnost volby barvy

Provedení:

Osazená skříň v 40×20G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem. **Nivelační podstavec** se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Maximální **celková nosnost** pro **pár závěsných lišt 200 kg**, pro **příčný nosník 150 kg**.

Rolety z eloxovaných hliníkových profilů, nelze barevně konfigurovat.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně závěsných lišt č. 971525 vel. 20 a příčného nosníku s úchyty nástrojů č. 971570.

Lakování:

Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříňkám GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 500 mm

Šířka v G: 40
 Hloubka v G: 20
 Závěsné lišty: 9 paar

Technický popis

Osová vzdálenost A	72 mm
Šířka	1000 mm
Hmotnost	146 kg
Počet uložení nástrojů	180
Šířka v G	40
Hloubka	500 mm
Hloubka v G	20
Výška	2000 mm
Závěsné lišty	9 paar
Počet příčných nosníků	9
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Čelní strana skříně	Rolety
Druh produktu	CNC skříň

Příslušenství

Plastová vložka Typ SK30	947390 SK30
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP14	914226 GP14
Příčný nosník s upínači nástrojů pro šířku skříní / oddílů 40G Pro nástrojové držáky SK30	971570 SK30

Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku
skříně v G 20

971525 20