

Garant GRIDLINE

**CNC skříň s upínači nástrojů kompletní, s celoplechovými křídlovými dveřmi,
Pro nástrojové držáky: SK30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	971341 SK30
GTIN	4062406164409
Třída artiklu	9GI

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Osazená skříň v 40×20G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Maximální **celková nosnost** pro **pár závěsných lišt 200 kg**, pro **příčný nosník 150 kg**.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně závěsných lišt č. 971525 vel. 20 a příčného nosníku s úchyty nástrojů č. 971570.

Lakování:

Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříňkám GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 500 mm

Šířka v G: 40
Hloubka v G: 20
Závěsné lišty: 2 paar

Technický popis

Počet uložení nástrojů	120
Hmotnost	126 kg
Šířka	1000 mm
Hloubka	500 mm
Osová vzdálenost A	72 mm
Výška	2000 mm
Hloubka v G	20
Šířka v G	40
Počet příčných nosníků	6
Závěsné lišty	2 paar
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Druh produktu	CNC skříň

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Plastová vložka Typ SK30	947390 SK30

Příčný nosník s upínači nástrojů pro šířku skříní / oddílů
40G Pro nástrojové držáky SK30

971570 SK30

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine s křídlovými dvířky
pro výšku skříně 2000 mm

940501 2000

Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku
skříně v G 20

971525 20