

Garant GRIDLINE

**CNC skříň s upínači nástrojů kompletní, s celoplechovými křídlovými dveřmi,  
Pro nástrojové držáky: HSK63****Údaje o objednávce**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 971341 HSK63  |
| GTIN           | 4062406164522 |
| Třída artiklu  | 9GI           |

**Popis****POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Osazená skříň v 40×20G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem. **Nivelační podstavec** se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Maximální **celková nosnost** pro **pár závěsných lišt 200 kg**, pro **příčný nosník 150 kg**.

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně závěsných lišt č. 971525 vel. 20 a příčného nosníku s úchyty nástrojů č. 971570.

**Lakování:**

Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříňkám GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 500 mm

Šířka v G: 40  
 Hloubka v G: 20  
 Závěsné lišty: 2 paar

## Technický popis

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Hmotnost                      | 126 kg   |
| Výška                         | 2000 mm  |
| Počet uložení nástrojů        | 78   |
| Šířka                         | 1000 mm  |
| Osová vzdálenost A            | 78 mm  |
| Hloubka                       | 500 mm   |
| Šířka v G                     | 40   |
| Hloubka v G                   | 20   |
| Závěsné lišty                 | 2 paar   |
| Počet příčných nosníků        | 6  |
| Tloušťka materiálu            | 0,9 mm   |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 1000 kg  |
| Úhel otevření dveří           | 250 stupeň   |
| Výškové nastavení v rastru    | 25 mm  |
| Cylindrický zámek             | Modulární nástrčná vložka                                      |
| Volba barev                   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Konstrukce skříně             | Základní skříň   |
| Čelní strana skříně           | Celoplechová křídlová dvířka                                   |
| Druh produktu                 | CNC skříň  |

## Příslušenství

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine s křídlovými dvířky pro výšku skříně 2000 mm

940501 2000

|  |              |
|--|--------------|
| Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku skříně v G 20                      | 971525 20    |
| Plastová vložka Typ HSK63  | 947390 HSK63 |
| Příčný nosník s upínači nástrojů pro šířku skříní / oddílů 40G Pro nástrojové držáky HSK63 | 971570 HSK63 |
| Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11  | 914226 GP11  |