

Garant GRIDLINE

CNC skříň s upínači nástrojů kompletní, s celoplechovými křídlovými dveřmi, Pro nástrojové držáky: SK40



Údaje o objednávce

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 971341 SK40 |
| GTIN | 4062406164416 |
| Třída artiklu | 9GI |

Popis

POZNÁMKA: Možnost volby barvy

Provedení:

Osazená skříň v 40×20G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem. **Nivelační podstavec** se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Maximální **celková nosnost** pro **pár závěsných lišt 200 kg**, pro **příčný nosník 150 kg**.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně závěsných lišt č. 971525 vel. 20 a příčného nosníku s úchyty nástrojů č. 971570.

Lakování:

Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříňkám GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 500 mm

Šířka v G: 40
 Hloubka v G: 20
 Závěsné lišty: 2 paar

Technický popis

| | |
|-------------------------------|--|
| Osová vzdálenost A | 75 mm |
| Výška | 2000 mm |
| Hloubka | 500 mm |
| Hmotnost | 126 kg |
| Šířka | 1000 mm |
| Počet uložení nástrojů | 90 |
| Hloubka v G | 20 |
| Šířka v G | 40 |
| Počet příčných nosníků | 6 |
| Závěsné lišty | 2 paar |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 1000 kg |
| Úhel otevření dveří | 250 stupeň |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Konstrukce skříně | Základní skříň |
| Čelní strana skříně | Celoplechová křídlová dvířka |
| Druh produktu | CNC skříň |

Příslušenství

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| | 940501 2000 |

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine s křídlovými dvířky
pro výšku skříně 2000 mm

Příčný nosník s upínači nástrojů pro šířku skříní / oddílů
40G Pro nástrojové držáky SK40

971570 SK40

Plastová vložka Typ SK40

947390 SK40

Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku
skříně v G 20

971525 20