

Garant GRIDLINE

## CNC skříň s upínači nástrojů kompletní, s křídlovými dveřmi s průzorem, Pro nástrojové držáky: SK40



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	971343 SK40
GTIN	4062406164560
Třída artiklu	9GI

### Popis

#### POZNÁMKA: Možnost volby barvy

#### Provedení:

Osazená skříň v 40×20G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Maximální **celková nosnost** pro **pár závěsných lišt 200 kg**, pro **příčný nosník 150 kg**.

#### Rozsah dodávky:

Skříň včetně závěsných lišt č. 971525 vel. 20 a příčného nosníku s úchyty nástrojů č. 971570.

#### Lakování:

Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

#### Upozornění:

Police a příslušenství ke skříňkám GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 500 mm

Šířka v G: 40  
 Hloubka v G: 20  
 Závěsné lišty: 2 paar

## Technický popis

Šířka	1000 mm
Hmotnost	126 kg
Hloubka	500 mm
Osová vzdálenost A	75 mm
Počet uložení nástrojů	90
Výška	2000 mm
Hloubka v G	20
Šířka v G	40
Počet příčných nosníků	6
Závěsné lišty	2 paar
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Druh produktu	CNC skříň

## Příslušenství

Plastová vložka Typ SK40	947390 SK40
	971570 SK40

Příčný nosník s upínači nástrojů pro šířku skříní / oddílů  
40G Pro nástrojové držáky SK40

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine s křídlovými dvířky  
pro výšku skříně 2000 mm

940501 2000

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11

914226 GP11

Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku  
skříně v G 20

971525 20