

Garant GRIDLINE

CNC skříň s upínači nástrojů kompletní, s křídlovými dveřmi s průzorem, Pro nástrojové držáky: HSK63



Údaje o objednávce

Artikové číslo	971343 HSK63
GTIN	4062406164676
Třída artiklu	9GI

Popis

POZNÁMKA: Možnost volby barvy

Provedení:

Osazená skříň v 40×20G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. **Nivelační podstavec** se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Maximální **celková nosnost** pro **pár závěsných lišt 200 kg**, pro **příčný nosník 150 kg**.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně závěsných lišt č. 971525 vel. 20 a příčného nosníku s úchyty nástrojů č. 971570.

Lakování:

Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříňkám GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 500 mm

Šířka v G: 40
Hloubka v G: 20
Závěsné lišty: 2 paar

Technický popis

Šířka	1000 mm
Výška	2000 mm
Osová vzdálenost A	78 mm
Hmotnost	126 kg
Počet uložení nástrojů	78
Hloubka	500 mm
Šířka v G	40
Hloubka v G	20
Závěsné lišty	2 paar
Počet příčných nosníků	6
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Druh produktu	CNC skříň

Příslušenství

Příčný nosník s upínači nástrojů pro šířku skříní / oddílů
40G Pro nástrojové držáky HSK63

971570 HSK63

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine s křídlovými dvířky pro výšku skříně 2000 mm	940501 2000
Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
Plastová vložka Typ HSK63	947390 HSK63
Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku skříně v G 20	971525 20