

Garant GRIDLINE

CNC skříň s upínači nástrojů kompletní, s roletami, Pro nástrojové držáky: C6**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	971349 C6
GTIN	4062406164782
Třída artiklu	9GI

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Osazená skříň v 40×20G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem. **Nivelační podstavec** se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Maximální **celková nosnost** pro **pár závěsných lišt 200 kg**, pro **příčný nosník 150 kg**.

Rolety z eloxovaných hliníkových profilů, nelze barevně konfigurovat.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně závěsných lišt č. 971525 vel. 20 a příčného nosníku s úchyty nástrojů č. 971570.

Lakování:

Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříňkám GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 500 mm

Šířka v G: 40

Hloubka v G: 20
Závěsné lišty: 2 paar

Technický popis

Osová vzdálenost A	75 mm
Hmotnost	126 kg
Výška	2000 mm
Počet uložení nástrojů	90
Šířka	1000 mm
Hloubka	500 mm
Šířka v G	40
Hloubka v G	20
Počet příčných nosníků	6
Závěsné lišty	2 paar
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Čelní strana skříně	Rolety
Druh produktu	CNC skříň

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP14	914226 GP14
Příčný nosník s upínači nástrojů pro šířku skříní / oddílů 40G Pro nástrojové držáky C6	971570 C6
Plastová vložka Typ C6	947390 C6
	971525 20

Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku
skříně v G 20
