

Garant GRIDLINE

CNC skříň s upínači nástrojů kompletní, s roletami, Pro nástrojové držáky: C4**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 971349 C4 |
| GTIN | 4062406164768 |
| Třída artiklu | 9GI |

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Osazená skříň v 40×20G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem. **Nivelační podstavec** se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Maximální **celková nosnost** pro **pár závěsných lišt 200 kg**, pro **příčný nosník 150 kg**.

Rolety z eloxovaných hliníkových profilů, nelze barevně konfigurovat.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně závěsných lišt č. 971525 vel. 20 a příčného nosníku s úchyty nástrojů č. 971570.

Lakování:

Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Police a příslušenství ke skříňkám GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 500 mm

Šířka v G: 40

Hloubka v G: 20
Závěsné lišty: 2 paar

Technický popis

| | |
|-------------------------------|---|
| Počet uložení nástrojů | 54 |
| Výška | 2000 mm |
| Osová vzdálenost A | 97 mm |
| Hloubka | 500 mm |
| Hmotnost | 126 kg |
| Šířka | 1000 mm |
| Hloubka v G | 20 |
| Šířka v G | 40 |
| Závěsné lišty | 2 paar |
| Počet příčných nosníků | 6 |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 1000 kg |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Čelní strana skříně | Rolety |
| Druh produktu | CNC skříň |

Příslušenství

| | |
|---|-------------|
| Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP14 | 914226 GP14 |
| Plastová vložka Typ C4 | 947390 C4 |
| Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku skříně v G 20 | 971525 20 |
| | 971570 C4 |

Příčný nosník s upínači nástrojů pro šířku skříní / oddílů
40G Pro nástrojové držáky C4
