

Garant GRIDLINE

**CNC skříň s upínači nástrojů kompletní, s roletami, Pro nástrojové držáky: C8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	971349 C8
GTIN	4062406164799
Třída artiklu	9GI

**Popis****POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Osazená skříň v 40×20G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem. **Nivelační podstavec** se 4 individuálně nastavitelnými nohama pro vyrovnání nerovností podkladu. Maximální **celková nosnost** pro **pár závěsných lišt 200 kg**, pro **příčný nosník 150 kg**.

**Rolety z eloxovaných hliníkových profilů, nelze barevně konfigurovat.**

**Rozsah dodávky:**

Skříň včetně závěsných lišt č. 971525 vel. 20 a příčného nosníku s úchyty nástrojů č. 971570.

**Lakování:**

Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Police a příslušenství ke skříňkám GridLine viz č. 940501 – 940710 a skupina 95.

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 500 mm

Šířka v G: 40

Hloubka v G: 20  
Závěsné lišty: 2 paar

## Technický popis

Hmotnost	126 kg
Osová vzdálenost A	104 mm
Výška	2000 mm
Počet uložení nástrojů	48
Hloubka	500 mm
Šířka	1000 mm
Hloubka v G	20
Šířka v G	40
Závěsné lišty	2 paar
Počet příčných nosníků	6
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Čelní strana skříně	Rolety
Druh produktu	CNC skříň

## Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP14	914226 GP14
Příčný nosník s upínači nástrojů pro šířku skříní / oddílů 40G Pro nástrojové držáky C8	971570 C8
Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku skříně v G 20	971525 20

Plastová vložka Typ C8

947390 C8