

Garant GRIDLINE

CNC velkoprostorová skříň kompletní s upínači nástrojů s celoplechovými křídlovými dveřmi, Pro nástrojové držáky: HSK40**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 971451 HSK40 |
| GTIN | 4062406164959 |
| Třída artiklu | 9GI |

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Osazená skříň v 40×28G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Maximální **celková nosnost** pro **pár závěsných lišt 200 kg**, pro **příčný nosník 150 kg**.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně závěsných lišt č. 971525 vel. 28 a příčný nosník s úchyty nástrojů č. 971570.

Lakování:

Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříním GridLine viz č. 942530 – 942573 a skupina 95. Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení. Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 700 mm

Šířka v G: 40

Hloubka v G: 28
Užitná výška: 1845 mm

Technický popis

| | |
|-------------------------------|--|
| Závěsné lišty | 2 paar |
| Hloubka | 700 mm |
| Užitná výška | 1845 mm |
| Počet příčných nosníků | 8 |
| Šířka v G | 40 |
| Šířka | 1000 mm |
| Hmotnost | 115 kg |
| Hloubka v G | 28 |
| Výška | 2000 mm |
| Počet uložení nástrojů | 176 |
| Osová vzdálenost A | 63 mm |
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm |
| Nosnost pláště skříně vnitřní | 1000 kg |
| Úhel otevření dveří | 250 stupeň |
| Výškové nastavení v rastru | 25 mm |
| Cylindrický zámek | Modulární nástrčná vložka |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Konstrukce skříně | Základní skříň |
| Čelní strana skříně | Celoplechová křídlová dvířka |
| Druh produktu | CNC velkoprostorová skříň |

Příslušenství

Příčný nosník s upínači nástrojů pro šířku skříní / oddílů
40G Pro nástrojové držáky HSK40

971570 HSK40

| | |
|---|--------------|
| Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11 | 914226 GP11 |
| Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku skříně v G 28 | 971525 28 |
| Plastová vložka Typ HSK40 | 947390 HSK40 |
| Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine s křídlovými dvířky pro výšku skříně 2000 mm | 940501 2000 |