

Garant GRIDLINE

CNC velkoprostorová skříň kompletní s upínači nástrojů s celoplechovými křídlovými dveřmi, Pro nástrojové držáky: HSK100**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	971451 HSK100
GTIN	4062406164997
Třída artiklu	9GI

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Osazená skříň v 40×28G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Maximální **celková nosnost** pro **pár závěsných lišt 200 kg**, pro **příčný nosník 150 kg**.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně závěsných lišt č. 971525 vel. 28 a příčný nosník s úchyty nástrojů č. 971570.

Lakování:

Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříním GridLine viz č. 942530 – 942573 a skupina 95. Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení. Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 700 mm

Šířka v G: 40

Hloubka v G: 28
Užitná výška: 1845 mm

Technický popis

Hmotnost	115 kg
Užitná výška	1845 mm
Hloubka v G	28
Závěsné lišty	2 paar
Hloubka	700 mm
Počet příčných nosníků	8
Výška	2000 mm
Počet uložení nástrojů	56
Osová vzdálenost A	116 mm
Šířka	1000 mm
Šířka v G	40
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Čelní strana skříně	Celoplechová křídlová dvířka
Druh produktu	CNC velkoprostorová skříň

Příslušenství

Plastová vložka Typ HSK100	947390 HSK100
	971570 HSK100

Příčný nosník s upínači nástrojů pro šířku skříní / oddílů
40G Pro nástrojové držáky HSK100

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11

914226 GP11

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine s křídlovými dvířky
pro výšku skříně 2000 mm

940501 2000

Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku
skříně v G 28

971525 28