

Garant GRIDLINE

CNC velkoprostorová skříň kompletní s upínači nástrojů s křídlovými dveřmi s průzorem, Pro nástrojové držáky: VDI20**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	971453 VDI20
GTIN	4062406165031
Třída artiklu	9GI

Popis**POZNÁMKA: Možnost volby barvy****Provedení:**

Osazená skříň v 40×28G. Se závěsnými lištami v rastru 25 mm nastavitelné. Křídlové dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné posuvnou 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámekem. Maximální **celková nosnost** pro **pár závěsných lišt 200 kg**, pro **příčný nosník 150 kg**.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně závěsných lišt č. 971525 vel. 28 a příčný nosník s úchyty nástrojů č. 971570.

Lakování:

Korpus, závěsné lišty a příčný nosník světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříním GridLine viz č. 942530 – 942573 a skupina 95. Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení. Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 1000 mm

Hloubka: 700 mm

Šířka v G: 40

Hloubka v G: 28
Užitná výška: 1845 mm

Technický popis

Výška	2000 mm
Šířka v G	40
Počet příčných nosníků	8
Hmotnost	115 kg
Závěsné lišty	2 paar
Hloubka v G	28
Počet uložení nástrojů	232
Šířka	1000 mm
Hloubka	700 mm
Osová vzdálenost A	55 mm
Užitná výška	1845 mm
Tloušťka materiálu	0,9 mm
Nosnost pláště skříně vnitřní	1000 kg
Úhel otevření dveří	250 stupeň
Výškové nastavení v rastru	25 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Konstrukce skříně	Základní skříň
Čelní strana skříně	Křídlová dvířka s průzorem
Druh produktu	CNC velkoprostorová skříň

Příslušenství

Posuvná úchytka pro GridLine Typ GP11	914226 GP11
	971525 28

Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku skříně v G 28

Plastová vložka Typ VDI20

947390 VDI20

Sada osvětlení Basic pro skříně GridLine s křídlovými dvířky pro výšku skříně 2000 mm

940501 2000

Příčný nosník s upínači nástrojů pro šířku skříní / oddílů 40G Pro nástrojové držáky VDI20

971570 VDI20