


Garant GRIDLINE

**Příčný nosník s upínači nástrojů pro šířku skříní / oddílů 30G, Pro nástrojové držáky: VDI40****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	971560 VDI40
GTIN	4062406165222
Třída artiklu	9GI

**Popis****Vhodné pro:**

Montáž na závěsné lišty č. 971525.

Šířka skříně / šířka oddílu 30G (skříně se šířkou 60G mají 2 oddíly, každý po 30G).

**Lakování:**Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.****Technický popis**

Výška	54 mm
Počet uložení nástrojů	12
Pro nástrojové držáky	VDI 40
Osová vzdálenost A	75 mm
Hloubka	135 mm
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	150 kg
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	System nosičů CNC

## Příslušenství

Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku skříně v G 28

971525 28

Plastová vložka Typ VDI40

947390 VDI40

Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku skříně v G 20

971525 20