


Garant GRIDLINE

Příčný nosník s upínači nástrojů pro šířku skříní / oddílů 40G, Pro nástrojové držáky: VDI40**Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 971570 VDI40 |
| GTIN | 4062406165376 |
| Třída artiklu | 9GI |

Popis**Vhodné pro:**

Montáž na závěsné lišty č. 971525.

Šířka skříně / šířka oddílu 40G (skříně se šířkou 80G mají 2 oddíly, každý po 40G).

Lakování:Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.****Technický popis**

| | |
|--|--|
| Výška | 54 mm |
| Osová vzdálenost A | 75 mm |
| Hloubka | 135 mm |
| Počet uložení nástrojů | 17 |
| Pro nástrojové držáky | VDI 40 |
| Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov) | 150 kg |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Druh produktu | Systém nosičů CNC |

Příslušenství

| | |
|---|--------------|
| Plastová vložka Typ VDI40 | 947390 VDI40 |
| Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku skříně v G 20 | 971525 20 |
| Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku skříně v G 28 | 971525 28 |