


Garant GRIDLINE

**Příčný nosník s upínači nástrojů pro šířku skříní / oddílů 40G, Pro nástrojové držáky: VDI30****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	971570 VDI30
GTIN	4062406165369
Třída artiklu	9GI

**Popis****Vhodné pro:**

Montáž na závěsné lišty č. 971525.

Šířka skříně / šířka oddílu 40G (skříně se šířkou 80G mají 2 oddíly, každý po 40G).

**Lakování:**Světle šedá RAL 7035, **práškově nanášený lak.****Technický popis**

Osová vzdálenost A	71 mm
Pro nástrojové držáky	VDI 30
Hloubka	135 mm
Výška	54 mm
Počet uložení nástrojů	19
Nosnost police / maximální zatížení police, rozložené na plochu (na kov)	150 kg
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Systém nosičů CNC

**Příslušenství**

Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku skříně v G 20

971525 20

Závěsné lišty pro příčný nosník, pár vhodné pro hloubku skříně v G 28

971525 28

Plastová vložka Typ VDI30

947390 VDI30