

**Vystředovací trn těsnění a klecí ložiska, Ø hlavy: 90mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	884110 90
GTIN	3662424053108
Třída artiklu	83H

Popis**Provedení:**

Rukojeť s nasazenou ocelovou úderovou krytkou. Nastavitelné čelisti z hliníku, zajištění 6hranným klíčem rozměr 3 (popř. rozměr 4 u vel. 90).

3 stupně na čelist pro přizpůsobení na všechny typy těsnění a ložisek. 18 – 53 mm; 41 – 76 mm; 54 – 90 mm.

Použití:

Snadno přestavitelné průměry pro umístění a vystředění těsnění, ložisek atd. Pro použití na většině vozidel včetně motorek.

Technický popis

Počet stupňů	3
Hmotnost	834 g
Celková délka	210 mm
Průměr	18 - 90 mm
Rozsah dodávky	6hranný klíč OK4
Materiál	hliník
Druh produktu	Vystředovací trn těsnění a klecí ložiska

