

Garant GRIDLINE

**Vertikální skříň s výsuvy vedenými po podlaze s osazením upínači nástrojů,  
Pro nástrojové držáky: HSK100****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	971655 HSK100
GTIN	4062406165659
Třída artiklu	9GI

**Popis****Provedení:**

Vertikální skříň v 30×28G s výsuvy vedenými po podlaze. S 2složkovou posuvnou úchytkou Haptoprene®, zamykání cylindrickým zámkem. Rámy výsuvů pozinkované v ohni jsou z čelní strany děrované s rastrem 37 mm, pro uložení nosičů nástrojů, lišty nosičů, policových van a děrovaných plechů.

**Lakování:**

Korpus světle šedá RAL 7035, výsuvy antracitová RAL 7016, **práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

U výsuvů o šířce 330 mm sedí 2 nosiče vedle sebe. Vertikální skříň lze instalovat **jen na absolutně rovných** podlahách!

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříňe bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.

Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Výška: 2000 mm

Šířka: 750 mm

Hloubka: 700 mm

Šířka v G: 30

Hloubka v G: 28

Šířka vertikálního výsuvu zásuvky: 160 mm

## Technický popis

Hloubka	700 mm
Šířka v E	36E
Pro nástrojové držáky	HSK 100
Užitná výška vertikálního výsuvu	1750 mm
Šířka	750 mm
Počet uložení nástrojů	120
Osová vzdálenost A	127 mm
Hmotnost	310 kg
Počet výsuvů	4
Šířka vertikálního výsuvu zásuvky	160 mm
Výška	2000 mm
Počet nosičů nářadí č. 970130	24
Hloubka v G	28
Šířka v G	30
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Vertikální výsuv nosnost	600 kg
Nosnost pláště skříně vnitřní	2400 kg
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Volba barev	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	CNC vertikální skříň pro vysoké zatížení

## Příslušenství

Plastová vložka Typ HSK100	947390 HSK100
	970130 HSK100

Nosič nástrojů s úchyty pro nástroje Pro nástrojové držáky  
HSK100

---