

**Vystředovací trn těsnění a klecí ložiska, Ø hlavy: 50mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	884110 50
GTIN	3662424053085
Třída artiklu	83H

Popis**Provedení:**

Rukojeť s nasazenou ocelovou úderovou krytkou. Nastavitelné čelisti z hliníku, zajištění 6hranným klíčem rozměr 3 (popř. rozměr 4 u vel. 90).

3 stupně na čelist pro přizpůsobení na všechny typy těsnění a ložisek. 9,5 – 23,5 mm; 23,5 – 36,5 mm; 36,5 – 50 mm.

Použití:

Snadno přestavitelné průměry pro umístění a vystředění těsnění, ložisek atd. Pro použití na většině vozidel včetně motorek.

Technický popis

Hmotnost	280 g
Celková délka	175 mm
Počet stupňů	3
Průměr	9,5 - 50 mm
Rozsah dodávky	6hranný klíč OK3
Materiál	hliník
Druh produktu	Vystředovací trn těsnění a klecí ložiska

