

Garant GRIDLINE

**Korpus skříně ESD 16G se zásuvkami, 12×20G, Výška pláště mm/počet zásuvek: 500/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972020 500/4
GTIN	4062406166915
Třída artiklu	9GG

**Popis****Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku.

**Použití:**

Zásuvkový blok pro individuální osazení pracovní stanice ESD č. 972010 – 972015, výškově nastavitelného pracoviště ESD č. 972017, nebo pro pracovní stoly ESD č. 972150 – 972195.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 50; 75; 100; 200

**Lakování:**

Korpus a zásuvky světle šedá, podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

**Upozornění:**

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

**Technický popis**

Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Užitná hloubka zásuvek v G	20

Hmotnost	54 kg
Užitná výška pro zásuvky	425 mm
Šířka	400 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Užitná výška	425 mm
Počet zásuvek	4
Hloubka	650 mm
Výška	500 mm
Užitná šířka zásuvek	300 mm
Užitná šířka zásuvky v G	12
Tloušťka materiálu	1 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Atribut názvu produktu	12x20G
Druh produktu	Korpus pracovního stolu

## Příslušenství

Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 100 mm	972035 100
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 75 mm	972035 75
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 50 mm	972035 50
Zásuvka ESD Výška čela zásuvky 200 mm	972035 200
Korpus skříně ESD 16G k individuálnímu osazení zásuvkamiPojízdné Výška korpusu 500 mm	972032 500
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21