

Garant GRIDLINE

**Korpus skříně ESD 16G se zásuvkami pojízdný, 12×20G, Výška pláště mm/
počet zásuvek: 500/4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972022 500/4
GTIN	4062406166939
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku.

Se vždy dvěma kulově uloženými pevnými a říditelnými kolečky (řiditelná kolečka s aretací pro kolo a otočný věnec) Ø 125 mm s **vodivými koly odolnými proti oděru**. Zásuvky s **otevíráním jednotlivých zásuvek** které brání otevření zásuvek během přepravy.

Použití:

Zásuvkový blok pro individuální osazení pracovní stanice ESD č. 972010 – 972015, výškově nastavitelného pracoviště ESD č. 972017, nebo pro pracovní stoly ESD č. 972150 – 972195.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50; 75; 100; 200

Lakování:

Korpus a zásuvky světle šedá, podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

Technický popis

Výška	700 mm
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Potah nezanechává stopy	ano
ComfortClose	ne
Se zvýšenou hranou	ano
Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Užitná šířka zásuvek	300 mm
Užitná šířka zásuvky v G	12
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Počet zásuvek	4
Hmotnost	54 kg
Maximální nosnost	250 kg
Užitná výška	425 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná výška zásuvkové skříňky	425 mm
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Hloubka	650 mm
Šířka	400 mm
Provedení	pojízdný
Provedení	se zásuvkami
Užitná výška pro zásuvky	425 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Atribut názvu produktu	12×20G
Druh produktu	Montážní vozík

Příslušenství

Zásuvka ESD s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou Výška čela zásuvky 100 mm	972036 100
Zásuvka ESD s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou Výška čela zásuvky 50 mm	972036 50
Zásuvka ESD s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou Výška čela zásuvky 75 mm	972036 75
Zásuvka ESD s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou Výška čela zásuvky 200 mm	972036 200
Korpus skříně ESD 16G k individuálnímu osazení zásuvkami Pojízdné Výška korpusu 500 mm	972032 500
Krytka zámku pro GridLine Typ KO21	914227 KO21