

Garant GRIDLINE

**Korpus skříně ESD 16G se zásuvkami pojízdný, 12×20G, Výška pláště mm/
počet zásuvek: 500/5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972022 500/5
GTIN	4062406166946
Třída artiklu	9GG

Popis**Provedení:**

Skříň zásuvek se stabilní ocelovou konstrukcí. **100% plně výsuvné zásuvky** s vysouvací mechanikou a nosností 75 kg. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku.

Se vždy dvěma kulově uloženými pevnými a říditelnými kolečky (řiditelná kolečka s aretací pro kolo a otočný věnec) Ø 125 mm s **vodivými koly odolnými proti oděru**. Zásuvky s **otevíráním jednotlivých zásuvek** které brání otevření zásuvek během přepravy.

Použití:

Zásuvkový blok pro individuální osazení pracovní stanice ESD č. 972010 – 972015, výškově nastavitelného pracoviště ESD č. 972017, nebo pro pracovní stoly ESD č. 972150 – 972195.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75; 75; 75; 75; 125

Lakování:

Korpus a zásuvky světle šedá, podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

Technický popis

Šířka	400 mm
Užitná výška	425 mm
Potah nezanechává stopy	ano
Užitná plocha zásuvek v G	12×20
Užitná hloubka zásuvek	500 mm
Maximální nosnost	250 kg
Nosnost zásuvek / výsuvných den	75 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná šířka zásuvek	300 mm
ComfortClose	ne
Výška	700 mm
Užitná výška zásuvkové skříňky	425 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	20
Užitná šířka zásuvky v G	12
Hmotnost	60 kg
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Se zvýšenou hranou	ano
Počet zásuvek	5
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Počet říditelných koleček bez brzdy	2
Hloubka	650 mm
Provedení	pojízdný
Provedení	se zásuvkami
Užitná výška pro zásuvky	425 mm
Tloušťka materiálu	1 mm
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Atribut názvu produktu	12×20G
Druh produktu	Montážní vozík

Příslušenství

Zásuvka ESD s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou Výška čela zásuvky 75 mm

972036 75

Zásuvka ESD s odblokováním jednotlivých zásuvek jednou rukou Výška čela zásuvky 125 mm

972036 125

Korpus skříně ESD 16G k individuálnímu osazení zásuvkamiPojízdné Výška korpusu 500 mm

972032 500

Krytka zámku pro GridLine Typ KO21

914227 KO21