

Garant GRIDLINE

Vozík na materiál ESD, Výška: 1700mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972060 1700
GTIN	4062406167110
Třída artiklu	9GW

Popis**Provedení:**

Rámy a nastavba ze čtyřhranné ocelové trubky s policí z ocelového plechu. Závěsné drážky v rámu na přední a zadní straně (50 mm rastr) pro uchycení polic, lišt osazených boxy, atd. ve velikosti 1000 mm. **Závitová pouzdra** na vnitřní straně rámu k namontování děrovaného plechu. 4 řídicí kolečka TPE se zajišťovací brzdou, Ø 125 mm s šedými vodivými kolečky **odolnými vůči oděru**.

Použití:

Možnost osazení odkládacími poličkami, lištou s boxy, a děrovanými stěnami vel.1000.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak**.

Upozornění:

Všechny plastové díly (např. krytky) a madla nejsou ESD vodivé.

Technický popis

Hloubka	700 mm
Šířka	1000 mm
Počet říditelných koleček bez brzdy	2

Hmotnost	35 kg
Výška	1700 mm
Počet říditelných koleček s brzdou	2
Užitná výška	1370 mm
Maximální nosnost	200 kg
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Výškové nastavení v rastru	50 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Vozík na materiál