

Garant GRIDLINE

Pracovní stanice mLevel s potahem ESD, Délka: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972010 1000
GTIN	4062406167004
Třída artiklu	9GW

Popis**Provedení:**

Pracovní stanice mLevel, ESD vodivá podle DIN EN 61340-5-1, pracoviště, které se přizpůsobí vašim potřebám. Klasické, ruční nastavování výšky v rastru 25 mm pomocí podstavce se zajišťovacími šrouby. Stupnice přesné pracovní výšky na vnitřní straně stolu pro snadnou obsluhu. **Po obvodu 3 mm ABS náklížek antistatický.** Centrální uzemňovací bod na spodní straně pracovní desky. Bez uzemnění prostřednictvím podstavců.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Všechny plastové díly (např. krytky) nejsou ESD vodivé.

Technický popis

Hmotnost	60 kg
Plynulé nastavování výšky	ne
Potah pracovní desky	Vodivý laminát HPL
Model	mLevel
Šířka	1000 mm
Hloubka	800 mm
Ovládací panel s displejem a paměťovou funkcí	ne

Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	750 - 1000 mm
Pracovní deska délka	1000 mm
Pracovní deska hloubka	700 mm
Pracovní deska tloušťka	40 mm
Materiál pracovní desky	Pracovní deska ESD
Tloušťka obkladu	0,8 mm
Řada	Pracovní stanice
Barva povrchu pracovní desky	Světle šedá RAL 7035
Výškové nastavení pracoviště	750-1000 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Provedení výškového nastavení	mechanický
Tloušťka desky	40 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Pracovní stůl