

Garant GRIDLINE

Pracovní stanice eLevel s potahem ESD, Délka: 1000mm**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972013 1000
GTIN	4062406167035
Třída artiklu	9GW

Popis**Provedení:**

Pracovní stanice eLevel, vodivé ESD dle DIN EN 61340-5-1. Elektrické plynulé nastavení výšky. Nastavování výšky pomocí ručního tlačítka. Stisknutím se přizpůsobí **výška celého pracoviště.**

Po obvodu 3 mm ABS náklížek antistatický. Centrální uzemňovací bod na spodní straně pracovní desky ESD. Bez uzemnění prostřednictvím podstavců.

Lakování:

Světle šedá podobná RAL 7035, **ESD práškově nanášený lak.**

Upozornění:

Všechny plastové díly (např. krytky) nejsou ESD vodivé.

- **Při použití pláštů k našroubování pod pracovní desku dbejte prosím na to, že pláště nesmějí překročit maximální výšku 500 mm.**
- **Pozor: Při řadové instalaci používejte prosím střížné plechy č. 972019 (nebezpečí pohmoždění).**

Technický popis

Hloubka	800 mm
Princip výškového nastavení	kompletní konstrukce
Pracovní deska tloušťka	40 mm
Ovládací panel s displejem a pamětovou funkcí	ano
Model	eLevel

Šířka	1000 mm
Hmotnost	70 kg
Rozsah výškového nastavení (horní hrana pracovní desky) od – do	670 - 990 mm
Řada	Pracovní stanice
Materiál pracovní desky	Pracovní deska ESD
Tloušťka obkladu	0,8 mm
Barva povrchu pracovní desky	Světle šedá RAL 7035
Pracovní deska hloubka	700 mm
Potah pracovní desky	Vodivý laminát HPL
Plynulé nastavování výšky	ano
Pracovní deska délka	1000 mm
Jmenovité napětí	250 V
Vstup typu zástrčky	F
Výškové nastavení pracoviště	670 990 mm
Konstrukční provedení	Konstrukce z ocelových trubek
Nosnost pracovního stolu / stolu – maximální plošně rozložené zatížení police (na dřevo)	250 kg
Provedení výškového nastavení	Elektrický
Tloušťka desky	40 mm
Výškové vyrovnání	25 mm
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Druh produktu	Pracovní stůl