

Garant GRIDLINE

Montážní vozík ESD, kompletní se zásuvkami pojízdný, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 685/4**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972445 685/4
GTIN	4062406166892
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Skříň na nářadí, **provedení ESD**, podle DIN EN 61340-5-1. Montážní vozík v 30×28G každý se 2 **vodivými** pevnými a říditelnými kolečky, uloženými na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, říditelná kolečka aretovatelná. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Centrální zamykání skříně pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

Kompletní se zásuvkami 26×24G. Zásuvky se 100% plným výsuvem s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Odblokování **jednotlivých zásuvek** brání otevření zásuvek během přepravy. Nutné pro všechny montážní vozíky.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 100, 100, 150

Lakování:

Korpus a zásuvky světle šedá podobná RAL 7035, **práškově nanášený lak ESD**.

Upozornění:

- **Všechny plastové části (např. odnímatelné kryty a úchytky) nejsou vodivé pro elektrostatické výboje ESD.**
- **Uzemněno kolečky.**

Technický popis

Užitná šířka zásuvky v G	26
Užitná výška	400 mm
Maximální nosnost	600 kg
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Šířka	750 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
ComfortClose	ne
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Výška	685 mm
Se zvýšenou hranou	ano
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Užitná výška zásuvkové skříňky	400 mm
Výbava ESD	ano
Hloubka	700 mm
Počet zásuvek	4
Potah nezanechává stopy	ano
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Hmotnost	102 kg
Nosnost zásuvek / výsuvných den	50 kg
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Provedení	pojízdný
Provedení	se zásuvkami
Užitná výška pro zásuvky	400 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD

Atribut názvu produktu	26x24G
Druh produktu	Montážní vozík

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------