

Garant GRIDLINE

Montážní vozík ESD, kompletní se zásuvkami pojízdný, 20×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 885/5**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972425 885/5
GTIN	4062406166854
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Skříň na nářadí **ESD vodivá**, dle DIN EN 61340-5-1. Montážní vozík v 24×28G každý se 2 **vodivými** pevnými a říditelnými kolečky, uloženými na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, říditelná kolečka aretovatelná. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Skříňka s centrálním zamykáním zámek s cylindrickou vložkou. **Zásuvky se 100% výsuvem** s vysouvací mechanikou. Zásuvky s perforováním pro uchycení drážkových oddělovacích lišt v 25 mm rastru (od výše čela zásuvek 75 mm). Odblokování **jednotlivých zásuvek** brání otevření zásuvek během přepravy.

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lakování:

Korpus a zásuvky světle šedá podobná RAL 7035, **práškově nanášený lak ESD**.

Upozornění:

- **Všechny plastové části (např. odnímatelné kryty a úchytky) nejsou vodivé pro elektrostatické výboje ESD.**
- **Uzemněno kolečky.**

Technický popis

Užitná hloubka zásuvek v G	24
Maximální nosnost	600 kg
Užitná šířka zásuvky v G	20
Se zvýšenou hranou	ano
Užitná šířka zásuvek	500 mm
Hmotnost	109 kg
Potah nezanechává stopy	ano
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná výška zásuvkové skříňky	600 mm
Užitná plocha zásuvek v G	20×24
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Užitná výška	600 mm
Hloubka	700 mm
ComfortClose	ne
Výška	885 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	50 kg
Šířka	600 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Provedení	pojízdný
Provedení	se zásuvkami
Užitná výška pro zásuvky	600 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Atribut názvu produktu	20×24G
Druh produktu	Montážní vozík

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21

914227 HU21