

Garant GRIDLINE

ESD skříň na nářadí kompletní se zásuvkami, 26×24G, Výška v mm / model: 1000/10**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972440 1000/10
GTIN	4062406166885
Třída artiklu	9GK

Popis**Provedení:**

Skříň na nářadí **ESD vodivá**, dle DIN EN 61340-5-1. Kompletně osazená skříň na nářadí 30×28G, se zásuvkami 26×24G. Centrální zamykání pomocí cylindrického zámku. **Zásuvky se 100% plným výsuvem** s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Pojistka proti vytažení brání současnemu otevření několika zásuvek. **Včetně uzemňovacího kabelu ESD.**

Osazení:

Výška čela zásuvky mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Lakování:

Korpus a zásuvky světle šedá podobná RAL 7035, **práškově nanášený lak ESD.**

Upozornění:

- **Při zvedání a přepravě skříně je třeba dbát na dostatečné zajištění zásuvek v plášti skříně.**
- **Všechny plastové díly (např. krytky a madla) nejsou ESD vodivé.**

Technický popis

Užitná šířka zásuvek	650 mm
----------------------	--------

Užitná výška	900 mm
Včetně zemnicího kabelu ESD	ano
Výška	1000 mm
Šířka	750 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Komponenty nevodivé pro ESD	Všechny plastové díly
Počet zásuvek	10
Hloubka	700 mm
Výbava ESD	ano
Užitná šířka zásuvky v G	26
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Hmotnost	196 kg
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Nosnost zásuvek / výsuvných den	50 kg
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu
Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Atribut názvu produktu	26×24G
Druh produktu	Skříň na nářadí

Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------