

Garant GRIDLINE

**Montážní vozík ESD, kompletní se zásuvkami pojízdný, 26×24G, Výška v mm / počet zásuvek: 985/7****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	972445 985/7
GTIN	4062406166908
Třída artiklu	9GK

**Popis****Provedení:**

Skříň na nářadí, **provedení ESD**, podle DIN EN 61340-5-1. Montážní vozík v 30×28G každý se 2 **vodivými** pevnými a říditelnými kolečky, uloženými na kuličkových ložiskách, Ø 125 mm, říditelná kolečka aretovatelná. Se zvýšeným okrajem na 4 stranách. Pojistka proti vytažení brání současnému otevření několika zásuvek. Centrální zamykání skříně pomocí zámku s cylindrickou vložkou.

**Kompletní se zásuvkami 26×24G. Zásuvky se 100% plným výsuvem** s vysouvací mechanikou. Zásuvky s otvory pro uchycení dělicích příček s drážkami v rastru 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm). Odblokování **jednotlivých zásuvek** brání otevření zásuvek během přepravy. Nutné pro všechny montážní vozíky.

**Osazení:**

Výška čela zásuvky mm: 75, 75, 100, 100, 100, 100, 150

**Lakování:**

Korpus a zásuvky světle šedá podobná RAL 7035, **práškově nanášený lak ESD**.

**Upozornění:**

- **Všechny plastové části (např. odnímatelné kryty a úchytky) nejsou vodivé pro elektrostatické výboje ESD.**
- **Uzemněno kolečky.**

## Technický popis

Potah nezanechává stopy	ano
Se zvýšenou hranou	ano
Výbava ESD	ano
Výsuv zásuvky (částečný/plný výsuv)	100 %
Užitná výška zásuvkové skříňky	700 mm
Užitná hloubka zásuvek	600 mm
Otvírání jednotlivých zásuvek	jednoruční
Počet zásuvek	7
Ø říditelného kolečka	125 mm
Maximální nosnost	600 kg
Zamykací elektronický systém – přestavitelný	ano
Užitná šířka zásuvky v G	26
Nosnost zásuvek / výsuvných den	50 kg
Užitná šířka zásuvek	650 mm
Užitná výška	700 mm
Užitná hloubka zásuvek v G	24
Šířka	750 mm
ComfortClose	ne
Hmotnost	140 kg
Ø pevného kolečka	125 mm
Užitná plocha zásuvek v G	26×24
Výška	985 mm
Hloubka	700 mm
Provedení	pojízdný
Provedení	se zásuvkami
Užitná výška pro zásuvky	700 mm
Tloušťka materiálu	1,2 mm
Výsuv zásuvky	Blokování výsuvu

Cylindrický zámek	Modulární nástrčná vložka
Elektrostatické vlastnosti	EGB/ESD
Atribut názvu produktu	26x24G
Druh produktu	Montážní vozík

---

## Příslušenství

Krytka zámku pro GridLine Typ HU21	914227 HU21
------------------------------------	-------------